

Garant**Kopírovacia fréza dlhé, Valcová stopka, Ø D: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212603 8
GTIN	4045197712684
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek. Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: $\pm 0,015$ mm. Bez vnútorného chladenia.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.

Oceľ – pre výrobu nástrojov a foriem pre dokončovacie operácie.

Upozornenie:

Otáčky vypočítajte podľa účinného $\varnothing D_w$. Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 0,9** s cepelou c. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

\varnothing stopky D_s h6	12 mm
\varnothing dĺžka d_1	53 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219870 (7IP; 0,9 Nm)
$\varnothing d_1$	7,2 mm
Dĺžka výčnelku L_1	18,5 mm
\varnothing rezných hrán D_c	8 mm
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorné chladenie	nie
Prevedenie stopky	Valcová stopka

Použitie frézy	Kopírovacie frézovanie
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219871
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,9	211750 0,9
Upínacia skrutka	219870