

HOLEX**Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 100 krátky, Ø trňa d1: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	306677 50
GTIN	4045197712356
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

- Upínanie -Ø 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.
- S otvorom na čip Balluff/RFID.
- Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.
- Upravené funkčné plochy HSK.

S otvorom v chladiacom kanáli.**Použitie:**

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúrka na vnútorné chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Ø trňa d ₁	50 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	30 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	50
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	50

Vonkajší Ø D	120 mm
Upínač	HSK-A 100 krátky
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-3
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Trubička na chladenie HSK pre HSK 50	309880 50
Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 50	309860 50
Nástrčný kľúč pre trubičku pre prívod chladenia HSK pre HSK 50	309890 50