



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 66/4S



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	222065 66/4S
GTIN	4960664719648
Trieda položky	250

Popis

Popis:

Fréza s vysokým posuvom MFH Harrier umožňuje krátke časy obrábania vďaka vysokým hodnotám posuvu s veľkými hĺbkami rezu. Kombinácia konvexných rezných hrán a uhlu nábehu znižuje reznú silu a minimalizuje tendenciu k vibráciám.

Použitie:

Na zvýšenie produktivity pri rovinnom frézovaní a frézovaní vreciek a drážok. Vďaka malej reznej sile nie je pri zanorovacom frézovaní problém ani s veľmi dlhými vyloženiami.

Technický opis

Veľkosť vymeniteľnej doštičky	14
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Ø rezných hrán D_c	66 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229719 (20IP; 4,5 Nm)

Ø D ₃	42 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max} pri LD Geometria	5 mm
vhodná otočná rezná platnička	SOMT..
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	108 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	130 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	41 mm
Uhol rampy α _{max}	0,5 Stupeň
Uhol nastavenia k	10 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229719
------------------	--------