


Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 25 mm, Typ: TI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212680 TI |
| GTIN | 4045197712547 |
| Trieda položky | 21A |

Popis**Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

· Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.

Použitie:

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------------|
| Rezný materiál | HM |
| Typ | HB7935 |
| Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,3 mm |
| Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ² | 0,33 mm |
| Posuv f_z v oceli < 60 HRC | 0,25 mm |
| Posuv f_z v titáne > 850 N/mm ² | 0,3 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

