

**HOLEX****Magnetický merací statív s jemným nastavením na stípike, Typ: 120SF****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	441 180 120SF
GTIN	4045197713186
Trieda položky	42D

**Popis****Prevedenie:**

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Gulové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Štandardný držiak číselníka na upnutie stopky  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  8 mm a držiaci hranol, jemné nastavenie na držiaku číselníka.

**Technický opis**

Dĺžka Kĺbové rameno L <sub>2</sub>	51 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L <sub>1</sub>	56 mm
Prilnavosť	320 N
Šírka magnetického podstavca	30 mm
maximálne zaťaženie	2,7 kg
Vykladanie	178 mm

Výška magnetického podstavca	36 mm
Dĺžka magnetického podstavca	36 mm
Pripojovací závit dole	M5
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
3D kloubové rameno Typ 120	442114 120
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Podstavec pre statív Typ S	442140 S
3D kloubové rameno Typ 120	442110 120
Podstavec pre statív Typ S	442120 S
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ S	442125 S
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2