


**HOLEX****Modulární svěrák, Šírka čelustí A: 150/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362110 150/2
GTIN	4045197708236
Trieda položky	32P

**Popis****Prevedenie:**

- **Strojový zverák s vřáhovacími čelustmi.**
- **Jednoduché mechanické ovládanie (do 3,5 t).**
- **Jemné nastavenie rozsahu upínania.**
- **Tvrdené puzdro HRC 60.**
- **Paralelnosť 0,02 mm.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane dorazu obrobku, 2 ks drážkovacích kameňov podobných ako č. 362160 veľkosti 18/16, 1 upínacieho kľúča, 1 skrutkovača na skrutky s vnútorným šesťhranom, 4 upínkami.

**Upozornenie:**

Iné lícované posuvné bloky, pozri č. 362160.

**Technický opis**

Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	modulárny HOLEX 150
Výška základného telesa G	50 mm
Šírka čelustí A	150 mm
Výška čelusti C	50 mm
Lícovacia drážka priečna n	16 mm
Hmotnosť	34 kg

Celková dĺžka L	420 mm
Rozsah upínania b	200 mm
Lícovacia drážka pozdĺžna l	16 mm
Druh produktu	Strojový zverák

## Príslušenstvo

Hladká predsadzovacia čelusť, tvrdá (kus) pre šírku čelustí 150	362147 150
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 20/16	362160 20/16
Hladká predsadzovacia čelusť, mäkká (kus) pre šírku čelustí 150	362148 150
Pozdĺžne drážkovaná predsadzovacia čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362146 150
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 14/16	362160 14/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 12/16	362160 12/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 16/16	362160 16/16
Pár posuvných matíc Rozmer B T-drážky / lícová drážka 18/16	362160 18/16
Hranolová čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362127 150
Uhlová horná čelusť (kus) pre šírku čelustí 150	362132 150