


Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250052 HB7020
GTIN	4045197711007
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Lamač triesok	SS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T308

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie