

Garant**TCMT 110202, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260950 HB7020
GTIN	4045197710857
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	SS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110202
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie