

Garant**KNUX 160405L, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač triesok	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,5 mm
Tvarovač triesky	2,2 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	KNUX 160405L
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

