



**Otočná rezná platnička na sústruženie DC.T 070202, na dokončovacie obrábanie**



**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260381 PR1225 |
| GTIN             | 4960664713509 |
| Trieda položky   | 25E           |

**Technický opis**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Hlavné použitie                        | M                  |
| Uhlový Polomer                         | 0,2 mm             |
| Lamač triesok                          | MFP-SK             |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,05 - 2,5 mm      |
| Ďalšie použitie                        | P                  |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 50 - 110 m/min     |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie | 50 - 150 m/min     |
| Podmienka rezu                         | lahko prerušovaný  |
| Posuv $f$                              | 0,03 - 0,15 mm/ot, |
| Typ                                    | PR1225             |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie       |

## Technický list

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Rezný materiál                        | HM                                    |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 070202                           |
| Počet výmien/rezných hrán             | 2                                     |
| Tolerancia                            | G                                     |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na sústruženie |