

Garant**TC.T 110202, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260980 HB7020
GTIN	4045197711106
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SM
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110202
Počet výmien/rezných hrán	3

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie