

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie