

**Magnet na zdvíhanie bremien, Maximálna nosnosť (rovná): 150kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085990 150
GTIN	2050001780119
Trieda položky	08P

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Plne zapuzdrený, kompaktný a ľahký zdvíhací magnet s bezpečnostným blokovaním. Pevná konštrukcia, plynulé zapínanie a vypínanie. Prilňavá plocha magnetu s 2 pozdĺžnymi pólmi.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo ocelové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarnach, skladoch ocele, nástrojárnach a výrobných priestoroch.

Technický opis

Rozmer E	50 mm
Rozmer A	93 mm
maximálna nosnosť okrúhla	65 kg
Rozmer G	26 mm

Rozmer F	162 mm
Rozmer B	155 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	2 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	2 mm
Maximálna dĺžka rovina	2500 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Rozmer C	60 mm
Rozmer D	70 mm
maximálny Ø rovná	100 mm
maximálna nosnosť rovina	150 kg
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien