

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Posuv f	0,08 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie