

Garant**Rovinná fréza 45° ľavotočivá, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214205 100/8
GTIN	4045197717429
Trieda položky	210

Popis

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
maximálny vonkajší Ø D_{max}	113 mm
Počet rezných hrán Z	8
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219800
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,7	211750 5,7