

**Garant****Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 40mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	150152 40
GTIN	4045197717085
Trieda položky	11M

## Popis

**Prevedenie:****Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami, radiálně podbrúsené.**

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Stopka **dobodatočne s 3 upínacími plochami na použitie** v 3-čelust'ovom skľučovadle.**Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

## Technický opis

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	10 mm
Vonkajší Ø	40 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/ot,
Tolerancia stopky	h9
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Počet rezných hrán Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Uhol zápuštného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		