

**Magnet na zdvíhanie brevien, Maximálna nosnosť (rovná): 1200kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085990 1200
GTIN	2050001780140
Trieda položky	08P

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Plne zapuzdrený, kompaktný a ľahký zdvíhací magnet s bezpečnostným blokovaním. Pevná konštrukcia, plynulé zapínanie a vypínanie. Prilňavá plocha magnetu s 2 pozdĺžnymi pólmi.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo ocelové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarnach, skladoch ocele, nástrojárnach a výrobných priestoroch.

Technický opis

maximálny Ø rovná	300 mm
Rozmer C	140 mm
Rozmer G	72 mm
Maximálna dĺžka rovina	3500 mm

Rozmer B	359 mm
Rozmer A	305 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	10 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	10 mm
maximálna nosnosť okrúhla	600 kg
Rozmer E	112 mm
Rozmer F	315 mm
Hmotnosť	40 kg
maximálna nosnosť rovina	1200 kg
Rozmer D	125 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien