

**Garant****Sada kuželových záhlbníků č. 150152 v kazete 90°, bez povlaku, Počet záhlbníků: 7**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	150312 7
GTIN	4045197717122
Trieda položky	11M

## Popis

**Prevedenie:**Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**.

Praktické pre montáž a dielňu.

**Všetky hřídelky s 3 reznými hranami**, radiálně podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Stopka **dobatočne s 3 upínacími plochami na použitie** v 3-čelustovom skľučovadle.**Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

**Obsah:**

1 záhlbník: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

## Technický opis

Počet záhlbníků	7
Počet rezných hran Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku

Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150152 11,5
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 8	150152 8
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 10	150152 10
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 25	150152 25
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 19	150152 19
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 6	150152 6
Presný kužeľový záhlbník90° Vonkajšie Ø Dc 15	150152 15