

Garant**Presný kuželový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie Ø Dc: 23mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 150152 23 |
| GTIN | 4045197717054 |
| Trieda položky | 11M |

Popis

Prevedenie:**Všetky hříbdlá s 3 reznými ranami, radiálně podbrúsené.**

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Presný kuželový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Stopka **dobodatočne s 3 upínacími plochami na použitie** v 3-čelustovom skľučovadle.**Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

Technický opis

| | |
|---|-------------|
| Tolerancia stopky | h9 |
| najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od | 3,8 mm |
| Posuv f v oceli < 500 N/mm ² | 0,16 mm/ot, |
| Vonkajší Ø | 23 mm |
| pre skrutky so zápusťou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Celková dĺžka L | 67 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |

| | |
|-----------------------|--|
| Uhol zápuštného hrotu | 90 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 335 C |
| Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 70 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 33 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 28 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 27 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 27 | P |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |