

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, neacoperită, MF: M34X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	130010 M34X0,75
GTIN	4062406013394
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10

Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	0,75 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	22 mm
Ø găurii de centrare	33,25 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	28 mm
Ø Filet	34 mm
Lungimea totală L	200 mm
Adâncimea filetului	85 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M34×0,75
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod