

Garant

**Rovinná fréza TwinCut 45° úzke členenie, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
250/18mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213420 250/18
GTIN	4045197716897
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Od Ø 160 mm na upínače podľa normy DIN 2079 so 4 upevňovacími otvormi a bez vnútorného chladenia.

Použitie:

S obojstrannými 8-britovými dosťičkami (ON.U) alebo 4-britovými dosťičkami (SN.U).

Náhradný diel:

Podložka č. 219897 sa dá použiť oboma typmi vymeniteľných dosťičiek.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.
Nie je povolená zmiešaná montáž ON.U a SN.U.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	60 mm
Celková dĺžka L_{celk} pre dosky SN.U	63 mm
maximálny vonkajší Ø D_{max} pre dosky ON.U	261,8 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Podložka	219897
maximálny vonkajší $\varnothing D_{\max}$ pre dosky SN.U	265,2 mm
\varnothing rezných hrán D_c	250 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.U
vhodná otočná rezná platnička	ON.U
Upínacia skrutka pre podložku	219899
Celková dĺžka L_{celk} pre dosky ON.U	61,3 mm
Počet rezných hrán Z	18
Séria	TwinCut
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Podložka	219897
Upínacia skrutka	219899
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219898