

Garant**Sada kuželových záhlbníků č. 150152 v kazete 90°, bez povlaku, Počet záhlbníků: 6**

ÚDAJE O OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky	150312 6
GTIN	4045197717115
Trieda položky	11M

Popis

Prevedenie:Súpravy kuželových zásobníkov **v kazete**.

Praktické pre montáž a dielňu.

Všetky hřídelky s 3 reznými hranami, radiálně podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

Stopka **dobatočne s 3 upínacími plochami na použitie** v 3-čelustovom skľučovadle.**Použitie:**

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Technický opis

Počet záhlbníků	6
Počet rezných hran Z	3
Povrchová úprava	bez povlaku

Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 335 C
Stopka	Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	33	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	27	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	27	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Presný kužeľový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 11,5	150152 11,5
Presný kužeľový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 19	150152 19
Presný kužeľový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 8	150152 8
Presný kužeľový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 10	150152 10
Presný kužeľový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 15	150152 15
Presný kužeľový záhlbník 90° Vonkajšie Ø Dc 6	150152 6