

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Dĺžka hlavy L ₁	50 mm
Držiak ISO-kód	A20Q SVVCR/L11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Šírka hrdla L ₄	13,9 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L ₃	14 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L ₂	19 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Úžitková hĺbka T	9,5 mm
Ø stopky D ₅	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500