

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, MF: M42X4****Date comandă**

Numărul de comandă	130006 M42X4
GTIN	4062406010423
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Standard	DIN 376
Ø Filet	42 mm
Pătrat coadă □	24 mm
Pas filet	4 mm
Lungimea totală L	200 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	38 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05

Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	126 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M42×4
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod