

Garant**Zanorovacia fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211806 63/4
GTIN	4045197714893
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepeľou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	55 mm
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	VCG. 2205
Počet rezných hrán Z	4
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	120 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Uhol rampy α_{\max}	3,22 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	53,34 mm
Vřtacie cirkulárové frēzy a_p	10 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia frēza s otvorom

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800