

**Garant****Zanorovacia fréza 93°, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 40/3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211813 40/3
GTIN	4045197715098
Trieda položky	210

## Popis

### Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

### Použitie:

Aby sa predišlo zadretiu triesok, najmä pri výraznom vyhlbovaní.

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepeľou č. **674252 vel. 20IP**.

## Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
vhodná otočná rezná platnička	VCG. 2205
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Montážny závit M	M16
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	40 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	47 mm
Počet rezných hrán Z	3

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	5,65 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	8 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	30,34 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Zanorovacia fréza s otvorom

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,7	211750 5,7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800