



Variabilná svorka so špeciálnou prítlačnou hlavickou a 2 kolíkovými rukoväťami, Rozsah upnutia: 1000mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	861750 1000
GTIN	4008158036366
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Variabilný skrutkový zverák – nová flexibilita pri veľkých rozpätiach až 2 m! Koľajnica z ťahanej profilovej ocele, pozinkovaná. Koncový zámok na oboch stranách, ktorý možno uvoľniť bez použitia náradia. Klzný strmeň zo zušľachtenej ocele, kovaný v zápustke. Oceľové vreteno s hladkým chodom, odolné proti opotrebovaniu, s lichobežníkovým závitom a pohyblivým (do 35°) špeciálnym prítlačným uzáverom. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

Použitie:

Všestranné možnosti použitia v dreve a kovech vďaka modulárnej konštrukcii. Posuvné konzoly možno nahradiť inými alebo doplniť. Dá sa prestaviť z upínania na rozprestieranie bez použitia náradia. Svorku možno tiež pretlačiť cez otvor v obrobku. Centrálné umiestnenie na obrobku zabraňuje nakláňaniu. Pohyblivý špeciálny prítlačný uzáver umožňuje upínanie naklonených obrobkov až do uhla 35°. **Maximálny upínací tlak do cca 6 500 N.**

Upozornenie:

Náhradné rukoväte nájdete v zozname náhradných dielov č. 861756 (klbová rukoväť), 861757 (drevená rukoväť) alebo 861758 (páková rukoväť).

Technický opis

Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	1000 mm
Hmotnosť	4,78 kg
Prierez posuvnej lišty	27×13 mm
Druh produktu	Zvierka

Príslušenstvo

Klzný strmeň s drevenou rukoväťou	861757
Klzný strmeň s kolíkovou rukoväťou	861756
Klzný strmeň s pákovou rukoväťou	861758