


Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HU9215, Šírka zápichu w: 8,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273296 8,0
GTIN	4062406085858
Trieda položky	21H

Popis**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,19 mm/ot,
Povrchová úprava	bez povlaku
Šírka zápichu w	8 mm
Hlavné použitie	K
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HU9215
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	70	P
GG(G)	vhodný	100	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		