


**Garant****Upichovacia doštička neutrálna, HU9215, Šírka zápichu w: 6,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273296 6,0
GTIN	4062406085841
Trieda položky	21H

**Popis****Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

**Technický opis**

Povrchová úprava	bez povlaku
Šírka zápichu w	6 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,3 mm
Hlavné použitie	K
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HU9215
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička  
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	P
GG(G)	vhodný	100	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		