


Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HU9310, Šírka zápichu w: 8,0mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273298 8,0
GTIN	4062406085872
Trieda položky	21H

Popis**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,19 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Šírka zápichu w	8 mm
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU9310
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	380	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	360	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		