

HOLEX**TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 7,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 123107 7,5 |
| GTIN | 4045197449368 |
| Trieda položky | 12E |

Popis**Prevedenie:**

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu – vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje **vysokou presnosťou stredenia**. **Rovné hlavné rezné hrany** s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú **krátke triesky**.

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!

Odporúčaným nástupným produktom je č. 123104.

Technický opis

| | |
|---|---------------|
| Menovité -Ø D _c | 7,5 mm |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm ² | 0,15 mm/ot, |
| Dĺžka napínacích drážok L _c | 76 mm |
| Tolerancia menovitého Ø | h7 |
| Ø stopky D _s | 8 mm |
| Celková dĺžka L | 114 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l ₂ | 64,8 mm |
| Povrchová úprava | TiN |

| | |
|--------------------|------------------|
| Rezný materiál | VHM |
| Prevedenie | 8xD |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Vnútorne chladenie | áno, pri 25 bar |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Špirálový vrták |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | 175 | N |
| Hliník > 10 % si | podmienene vhodný | 135 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | podmienene vhodný | 105 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 85 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 75 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 45 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 30 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 35 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 30 | M |
| GG(G) | vhodný | 65 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |