

Garant**SNMG 120408, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 9 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SG
Hlavné použitie	P
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie