

Garant**Vyvrátavacia tyč na sústruženie zápichov, ľavé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 16/1,5Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm²). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

Celková dĺžka L	180 mm
t _{max} Vnútorne spracovanie	6 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ zapustený držiak	30 mm
Šírka zápichu w	1,5 mm
Skrutka	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Odsadenie stredu L ₃	10,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 12	279815 12
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500