

Garant**Ručné závitníky sada, bez povlaku, M: M22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130400 M22
GTIN	4062406088538
Trieda položky	11G

Popis**Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka. Predrezávací závitník s dlhým vodiacim čapom.**

Technický opis

Druh závitú	M
Stúpanie závitov	2,5 mm
Norma	DIN 352
Ø závitú	22 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závitú	66 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	100 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E

Ø otvoru pod závit	19,5 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Veľkosť závit	M22
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	podmienene vhodný