

Garant**Ručný závitník jednotlivý Predrezávač, bez povlaku, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130410 M24
GTIN	4062406088590
Trieda položky	11G

Technický opis

Ø stopky D _s	18 mm
Ø otvoru pod závit	21 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závitú	72 mm
Norma	DIN 352
Druh závitú	M
Celková dĺžka L	110 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Ø závitú	24 mm
Stúpanie závitov	3 mm
Veľkosť závitú	M24
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13

Forma nábehu	A
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		