

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, MF: M34X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	130011 M34X0,35
GTIN	4062406016975
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice  
Comandă minimă: 1 bucată  
Execuție specială - este exclusă returnarea  
Tip de filet: MF-LH  
Materialul sculei: HSS E  
Standard: DIN 376  
Clasa de toleranță: ISO 1 4H  
Clasa de toleranță: ISO 1X 4HX  
Clasa de toleranță: ISO 2 6H  
Pas filet: 0,35 mm  
Lungimea totală L: 200 mm  
Ø cozii D<sub>s</sub>: 28 mm  
Pătrat coadă □: 22 mm  
Ø găurii de centrare: 33,65 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	28 mm
Număr de dinți Z	4
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	0,35 mm
Adâncimea filetului	85 mm
Lungimea totală L	200 mm
Ø găurii de centrare	33,65 mm
Ø Filet	34 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	22 mm
Tip de filet	MF-LH
Dimensiunea filetului	M34×0,35
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga

Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod