

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, neacoperită, MF: M75X0,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130020 M75X0,5
GTIN	4062406026202
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 2184

Clasa de toleranță: ISO 1 4H

Clasa de toleranță: ISO 1X 4HX

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 0,5 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D_c: 50 mm

Pătrat coadă □: 39 mm

Ø găurii de centrare: 74,5 mm

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS
Ø Filet	75 mm
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,10
Număr caneluri de pretensionare	8
Număr de dinți Z	8
Ø găurii de centrare	74,5 mm
Ø cozii D _s	50 mm
Lungimea totală L	160 mm
Standard	DIN 2184
Pătrat coadă □	39 mm
Adâncimea filetului	112,5 mm
Pas filet	0,5 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M75×0,5
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată

Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod