

**CNMM 1204XR, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Typ	PR015S
Lamač triesok	SX
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 1204XR
Počet výmien/rezných hrán	4

Podložka	259031 15
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie