


Garant**CCGW 120404 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265932 NK
GTIN	4062406095871
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

MKD - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce krátke triesky.

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 1000 m/min
Prevedenie rezných hrán	NK
Rezný materiál	MKD
Hĺbka rezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Posuv f	0,005 - 0,08 mm/ot,

Typ	MKD
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGW 120404 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie