

**Garant****CCGW 120408 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265936 NK
GTIN	4062406095901
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**MKD** – Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce krátke triesky.

**Použitie:**

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

**Odporúčanie:**

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

**Technický opis**

Rezný materiál	MKD
Typ	MKD
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 1000 m/min
Posuv $f$	0,005 - 0,08 mm/ot,

Hĺbka rezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Prevedenie rezných hrán	NK
Podmienka rezu	kontinuálny
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGW 120408 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie