

**Garant****DCGW 11T304 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265964 NS
GTIN	4062406096113
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**MKD** - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre syntetické materiály (PMMA, POM, Akryl atd.).

**Použitie:**

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

**Odporúčanie:**

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

**Technický opis**

Rezný materiál	MKD
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Prevedenie rezných hrán	NS

Typ	MKD
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 1400 m/min
Posuv $f$	0,005 - 0,4 mm/ot,
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGW 11T304 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie