

Garant**Vlasové pravítko nerezové v puzdre, Dĺžka: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460095 50
GTIN	4045197718600
Trieda položky	41H

Popis**Prevedenie:**

Kalená, brúsená a jemne lakovaná meracia hrana. Klinovitý prierez so špicatým odtokom na testovanie aj v rohoch, drážkach, výklenkoch atď. S plastovou izolačnou rukoväťou na ochranu pred teplom rúk.

Z **nehodzavejúcej** ocele. **Obe fazety sú matované bez odleskov.**

Upozornenie:

Tolerancia priamosti meracej hrany sa vzťahuje na rozsah natočenia $\pm 15^\circ$ k rovine symetrie.

Technický opis

Tolerancia rovnosti meracej hrany	0,002 mm
Dĺžka	50 mm
Norma	DIN 874
Materiál	nehodzavejúca oceľ
Povrch Úkos	nehodzavejúca, matovaná
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	F6
Druh produktu	Nožové pravítko

Služby

Kalibrácia DAkksNožové pravítko maximálna dĺžka 500	026010 500
KalibráciaNožové pravítko maximálna dĺžka 200	026000 200