

Garant**Dokončovacia fréza, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Presná dokončovacia fréza pre **extrémne efektívnu predúpravu a konečnú úpravu**. Vďaka prepracovanej geometrii Wiper je vhodná na **vynikajúce povrchové úpravy v kvalite** brúsenia. **Mimoriadna úspora času** možná vďaka **veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov**.

Použitie:

Typický nástroj pri zápusťkovom kovaní a výrobe foriem.

Upozornenie:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Vnútorne chladenie	áno
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Montážny závit M	M12
vhodná otočná rezná platnička	CPHX 09T3..
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Počet rezných hrán Z	3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	3 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza