

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1216/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260341 1216/07
GTIN	4062406099152
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Držiak ISO-kód	A1216M SDQCR/L07
Šírka hrdla L ₄	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19,5 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Dĺžka hlavy L ₁	39,5 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500