

Garant**CPHX 09T310 ER, HB7705, Typ: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212578 HART
GTIN	4062406099206
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

- **Vymeniteľné otočné platničky s vylepšenou geometriou Wiper pre účinné obrábanie pri zápusťkovom kovaní a výrobe foriem.**
- **Mimoriadna úspora času vďaka veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov.**
- **Otočné frézovacie platničky s radiálnou a axiálnou geometriou Wiper.**

Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 0,020$ mm.

Odporúčanie::

Pre procesy čistého čelného frézovania znížte V_c o 30 %.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e=0,2$ mm.

L_{wa} znázorňuje axiálnu dĺžku Wiper.

L_{wr} znázorňuje radiálnu dĺžku Wiper.

Technický opis

Typ	TVRDÁ
Uhlový Polomer	1 mm
Hrúbka platne S	3.97 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CPHX 09T310 ER
Typ	HB7705
Rezný materiál	HM
Dĺžka Wiper axiálna	0,5 mm
Dĺžka Wiper radiálna	0,8 mm
Polomer rezania R_1	1 mm
Posuv f_z v oceli < 65 HRC	0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Povrchová úprava	TiC
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie