

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	23 mm
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	93 Stupeň VB.. 1103..
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Výška upínania L ₂	23 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	31,5 mm
Držiak ISO-kód	E25S SVUBR/L 11
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorňé

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč