

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13 mm
Držiak ISO-kód	E10K SVJCR/L07
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Šírka hrdla L_4	6,3 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Dĺžka hlavy L_1	18 mm
Výška upínania L_2	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Odsadenie stredu L_3	1,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Ø stopky D_5	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč