

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate și străpunse, TiN, MF: M90X2****Date comandă**

Numărul de comandă	130025 M90X2
GTIN	4062406031206
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 2184

Clasa de toleranță: ISO 1 4H

Clasa de toleranță: ISO 1X 4HX

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 2 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D_s: 50 mm

Pătrat coadă □: 39 mm

Ø găurii de centrare: 88 mm

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G

Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,05
Clasa de toleranță	6H +0,10
Standard	DIN 2184
Ø cozii D _s	50 mm
Pas filet	2 mm
Număr de dinți Z	10
Adâncimea filetului	135 mm
Materialul sculei	HSS
Ø Filet	90 mm
Lungimea totală L	160 mm
Pătrat coadă □	39 mm
Ø găurii de centrare	88 mm
Număr caneluri de pretensionare	10
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M90×2
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	Până la 1,5×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta

Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod