

HOLEX**Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 30, krátka, Ø trňa d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 303007 16 |
| GTIN | 4062406101169 |
| Trieda položky | 32A |

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min⁻¹.
Tvar A.

Rozsah balenia:

Vrátane ťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Ø trňa d ₁ | 16 mm |
| Vonkajší Ø D | 38 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 35 mm |
| vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 16 |
| Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 16 |
| Ø upnutia D ₁ | 16 mm |
| Upínač | BT 30, krátka |
| Norma | DIN 6357 |
| Norma upínača | JIS B6339 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Tvar | A |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 μm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Upínací trň pre frézovacie hlavy |