

**HOLEX****Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 50 A = 100, Ø trňa d1: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303037 22
GTIN	4062406101251
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.  
Tvar A.

**Rozsah balenia:**

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

**Technický opis**

vhodný špeciálny kľúč č. 309840	22
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	48 mm
Ø trňa d <sub>1</sub>	22 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	22
Ø upnutia D <sub>1</sub>	22 mm
Upínač	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339

Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy